

Garant

Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 14mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 630929 14 |
| GTIN | 4062406231156 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze strette con profilo **HT-Drive** che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole dodecagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 630932; HOLEX: n. art. 630962).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------|---------|
| Apertura | 14 mm |
| Ø Lato uscita | 19,6 mm |

Scheda tecnica

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza | 25 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromata |
| Tipo di prodotto | Bussola |