

Garant**WNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 080412****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2987 080412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	252072 HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Antal stk.	50
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæredybde $a_{p\min}$	0,8 mm
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2987 080412