



Unité de maintenance montée en 2 parties, Ø filetage intérieur: 1/2pouce



Données de commande

N° commande	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Unité de maintenance montée en 2 parties, avec régulateur de pression, système de lubrification à brouillard d'huile et filtre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Ø filetage intérieur	1/2 pouce
Hauteur (H)	248 mm

Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties

136 mm

Type de produit

Unité de maintenance

Accessoires

Récipient en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre
53 mm

080023 53

Récipient en polycarbonate pour filtres Ø verre 53 mm

080024 53

Équerres de montage avec 2 vis Type ZW33

080025 ZW33