

**DNMG esztergalapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 110404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3963 110404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Tartalom	250666 HBT130

Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Darabszám	50
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3963 110404