

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2900 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Cuprins	250052 HB7120-1
Aplicația principală	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	03:25:00 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1

Fișă de date

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2900 09T308