



PU hadice s textilní vložkou, modrá, délka 25 m, Vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 13mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080221 13
GTIN	7391390300461
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Velmi lehká, pružná PU hadice, odolná vůči oděru. Vynikající odolnost vůči oleji, rozpouštědlům a bezvodým roztokům. Provozní tlak 16 barů.

Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot –15 °C až 60 °C.

Technický popis

Hadice vnější Ø	18 mm
Materiál	PU hadice s textilní vložkou
Délka hadice	25 m
Vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr)	13 mm
Barva	modrá
Maximální provozní tlak	16 bar
Atribut názvu produktu	délka 25 m
Druh produktu	Hadice

