

**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HBT020,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3942 120404
GTIN	4067263095675
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Vsebina	260793 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3942 120404