

Garant**CNMG esztergalapka, nagyolás 50 db, HB7010-2, Méret: 160608****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2416 160608
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 415 mm/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Tartalom	250334 HB7010-2

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SG
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2416 160608