

Garant**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6038 10
GTIN	4069515050661
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

5 bucăți chei fixe / inelare cu clichet cod 614770 10.

Descriere tehnică

Ø inelului D	20,8 mm
Lungime cheie L	160 mm
Înălțime inel h ₂	7,7 mm
Lățime falcă l	22 mm
Înălțime falcă h ₁	4,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Fișă de date

Deschiderea cheii	10 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea falcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei reglabile
USP1	5 bucăți chei cu gură / chei cu clichet

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6038 10