Scheda tecnica

Portainserti Eco PWLNR 95°, per inserti WN.., a destra

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.
Nota:
Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1620X06
Lunghezza della testina L_1	30 mm
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Sottoplacchetta	259031 9
Leva	259015 6
Molla	259046 2
Ampiezza funzionale L_4	25 mm

Scheda tecnica

Vite per leva	259018 4
Lunghezza complessiva L	77 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/251904-16/06