
**Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 6mm****Données de commande**

N° commande	631000 6
GTIN	4018754000029
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Longueur	23 mm
Ouverture	6 mm
Ø côté réception	9,2 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Type de produit	Douille

