



Pack promotionnel Plot magnétique plat avec protection



Données de commande

N° commande	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

- **Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.**
- **Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).**

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.

Description technique

Force d'attraction	130 N
Ø	38,1 mm
Hauteur	10,35 mm
Ø trou de fixation	5,2 mm
Résistance max. à la température	550 °C
Matériau surface	Acier

Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

Accessoires

Plot magnétique plat avec protection Ø 38 mm	085944 38
--	-----------