



Blindklinknagel alu. / staal grote verpakking, Klinknagel-Ø / schachtlengte (D / L): 4/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	771000 4/10
GTIN	4007081300452
Artikelklasse	74D

Omschrijving

Uitvoering:

Blinde klinknagels zorgen voor een permanent veilige verbinding van verschillende en gevoelige materialen, ook bij eenzijdige toegankelijkheid.

Kopvorm: Platte ronde kop = FK; grote kop = K.

De meest elementaire kenmerken van de gestandaardiseerde blindklinknagels worden gedefinieerd door verschillende DIN EN ISO-normen. Deze kenmerken omvatten voornamelijk de geometrische afmetingen en mechanische eigenschappen. Andere verbindereigenschappen, zoals materiaalkeuze en oppervlaktecoating, worden zeer algemeen gedefinieerd door de normen en gekozen door de fabrikant. Deze specificaties voor de blindklinknagels beperken de toleranties van de verbidingsparameters en de haalbare vereisten aanzienlijk. Blindklinknagels conform DIN EN ISO zijn altijd ontworpen voor vaste componenten.

Toepassing:

Standaardtoepassingen.

Materiaal:

Holle klinknagel – aluminium legering; restdoorn – staal, verzinkt.

Advies:

GESIPA®-blindklinknagel – een vuistregel:

materiaaldikte + klinknagelschacht-diameter = klinknagelschacht-lengte

Voorbeeld:

Materiaal: Plaatstaal 3 mm + plaatstaal 3 mm + boring 4 mm = 10 mm klinknagelschachtlengte > resulteert in blindklinknagel 4 × 10.

Technische beschrijving

Klembereik	5 - 6,5 mm
Kopvorm	FK
Materiaal holle klinknagel	Aluminiumlegering
Holle-klinknageldiameter D	4 mm
Boorgatdiameter	4,1 mm
Materiaal restdoorn	Verzinkt staal
Holle-klinknagellengte L	10 mm
Aantal klinknagels (stuks)	500
Producttype	Klinknagel