

**PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm,
nutzbare Schlauchlänge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080240 2
GTIN	7391390097453
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft.
Temperaturbeständig von - 20 / + 60 °C. PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8x12 mm 2 m ISO B.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung** Nr. 080285 und **Stahlnippel** Nr. 080290.

Technische Beschreibung

Schlauch Innen-Ø	8 mm
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Material	PU-Spiralschlauch
Farbe	blau
nutzbare Schlauchlänge	2 m
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll

maximaler Berstdruck

35 bar

Produktart

Schlauch

Zubehör

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080285 1/4

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-
Außengewinde 1/4 Zoll

080290 1/4