

**Garant**

### Barre d'alésage Master Mute A.. STFCL 90°, pour plaquettes TC..., gauche



#### Données de commande

N° commande	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage. Queue renforcée en carbure.

##### Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de  $L_{min}$ . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Code ISO porte-outils	A10X STFCR/L09
Plaquette adaptée	TC.. 0902..
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Longueur de col $L_1$	88 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	13 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine

## Fiche technique

Longueur totale L	161 mm
Série	Master Mute
Déport L <sub>3</sub>	6,8 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 39
Raccord fileté	M9×0,5
Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265025-10/09>