

Garant**GARANT Master Mute boorstangschacht PSC trillingsdempend, PSC 50,
Schacht-Ø / nuttige lengte L1: 20/90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265063 20/90
GTIN	4069515026642
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar). Schachtuitvoering Ø 50 mm en Ø 60 mm in rechtse uitvoering. Linkse uitvoering op aanvraag leverbaar.

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnijkoppen nr. 265100 – 265377.

Opmerking:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnijkop. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Montageschroevenset	269026 1
Schacht-Ø	20 mm
Afkoppellengte A-maat	131 mm
Nuttige lengte L ₁	90 mm
Serie	Master Mute
Aantal koelkanalen	3
Opname	PSC 50
Trilling	gedempt

Gegevensblad

Opnamenorm	ISO 26623-1
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel