RÖNTGEN

List tračne pile 13×1325, Zupci po colu: 6/10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	173550 6/10
GTIN	4045197253811
Razred artikla	16F

Opis

Izvedba:
RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) **M42** i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.
Upotreba:
Kombinirano ozubljenje 0° – s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° – univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° – za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° – za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.
Napomena:
Umetanje novog sveska: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Tehnički opis

Debljina	0,6 mm
Duljina	1325 mm

širina	13 mm
Ozubljenje	combi
Kut nagiba	0 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Vrsta proizvoda	Metalni list pile