



Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado, 29 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	GG6058 6
GTIN	4069515051712
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8

y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Phillips con rosca M2 – M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 – M5.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630368 6.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, C 6,3, para Phillips: 3 uds. similar a n.º 675200 tam. 1; 2; 3

Puntas, C 6,3, para ranura: 3 uds. similar a n.º 675250 tam. 4; 5,5; 8

Destornillador para puntas: 1 ud. n.º 676800 tam. 4/4

Hoja de datos

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029
Mango encajable: 1 ud. n.º 632840 tam. 150
Prolongaciones: 1 ud. 75 mm
1 ud. n.º 632420 tam. 150
Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Número de piezas	29
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso
USP1	3 unidades de surtido de llaves de vaso, cuadrado de 1/4 pulgada, 29 piezas

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6058 6