



Plăcuță amovibilă CNMG finisare 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120408



Date comandă

Numărul de comandă	GG3957 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Cuprins	250093 HBT130
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3957 120408