

Garant

**Vyměnitelná břitová destička DCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 11T304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3815 11T304
GTIN	4067263098119
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	260462 HB7310
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	30
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T304
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3815 11T304