



## Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

- Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.
- Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.
- Materiale magnetico termostabile fino a massimo 450 °C (Dim. 19 fino a 100 °C).

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Uso:**

Realizzazione di dispositivi.

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	130 N
Ø	38,1 mm
Altezza	10,35 mm
Ø Foro di fissaggio	5,2 mm
Termostabilità massima	550 °C
Materiale superficie	Acciaio

Materiale nucleo del magnete

AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete cilindrico

---

## Accessori

Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione Ø 38 mm

085944 38