



Ugodni paket, premi brusilnik



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Kompakten in priročen premi brusilnik za vsestransko brušenje.

- **Constant-Electronic za konstantno hitrost tudi pri velikih obremenitvah.**
- **Nov vpenjalni sistem za pritrjevanje brusnih zatičev brez protiudarcev za natančno delo.**
- **Mehki zagon in zaustavitev povratnega udarca: Če je zaznana blokada, se stroj takoj izklopi.**
- **Izklopne ogljene ščetke za visoko zaščito motorja.**
- **Dolga življenjska doba zaradi neposrednega hlajenja in dvojnih zatesnjenih krogličnih ležajev.**
- **6-stopenjska predizbira hitrosti za različne materiale.**
- **Z dolgim, tankim brusnim vretenom – posebej primeren za uporabo na težko dostopnih mestih.**
- **Motor z visokim navorom 750 W za velik napredek pri delu.**
- **Zmanjšana hitrost, primerno tudi za obdelavo nerjavečega jekla.**

Obseg dobave:

2 × premi brusilnik št. 077265, vel. GGS8CE.

Vklj. z vpenjalno stročnico 6 mm, 2 enostranskima viličastima ključema ZK 13 in ZK 19.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GG8 8 CE

Podatkovni list

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Poraba moči	750 W
Masa	17 kg
Območje števila vrtljajev	2500 - 8000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Premi brusilnik
USP1	Premi brusilnik

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG7265-GGS8CE>