



Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 3/8 con sbloccaggio rapido, 38 denti, cromato



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Chiavi a bussola manuali.

Quadro esterno secondo **DIN 3120-A 10** con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo **DIN 3120-C 10** con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 3/8 pollice con espulsore n. art. 635090 3/8.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Norma	DIN 3122

Scheda tecnica

Norma	DIN 3120
Lunghezza complessiva	195 mm
Numero di denti	38
Angolo di lavoro	9,5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Cricco
USP1	3 cricchetti reversibili, 3/8 pollici con espulsore, 38 denti, cromati

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6063 3/8