

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 30 bucăți, HB7130-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2901 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cuprins	250052 HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	acoperit
Număr de bucăți	30
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	03:25:00 mm

Fișă de date

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2901 09T308