

**Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0752 M6
GTIN	4069515042772
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien, **wie Nr. 080752.**

**Verwendung:**

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

**Passend für:**

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	5,4 mm
empfohlene Drehzahl	2500 min <sup>-1</sup>
empfohlene Antriebsleistung	1,3 kW
Materialstärke	0,7 - 1 mm

Schaft-Ø	6 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

**Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG0752 M6