



Voordeelverpakking 3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset in tas omschakelbaar 15° gebogen



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6052 10
GTIN	4069515051644
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

In praktische roltas van textiel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

3 stuks steeksleutel-/ringratelsleutelset nr. 614838 10.

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614828 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72

Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel
USP1	3 stuks steeksleutel-/ ringratelsleutelset in tas omschakelbaar 15° gebogen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6052 10