

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar AD, SK 50, Rozsah upínania: 1-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Trieda položky	31B

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

S otvorom na čip Balluff/RFID. Maximálne radiálne hádzanie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pieskované a brúsené.

- **úzka konštrukcia.**
- **cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
- **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

Rozsah balenia:

Vrátane **Torx® upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou, **pre vysoký silový styk.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Konštrukcia	úzke
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
upínač	SK 50

Technický list

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička