

Fiche technique

Garant GRIDLINE

Piètement avec réglage en hauteur manuel, Hauteur: 650mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 927001 650 |
| GTIN | 4062406107628 |
| Classe d'article | 9GG |

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Réglage en hauteur 150 mm.

Livraison:

Piètement avec réglage en hauteur manuel 927080 réf. 150.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les piétements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité.

La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 700 mm |
| Largeur | 50 mm |

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Pour profondeur de plan | 750 mm |
| Pas de réglage en hauteur | 25 mm |
| Plage de réglage en hauteur | 650 - 800 mm |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Type de produit | Piètement |

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927001-650>