

**Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630950 10     |
| GTIN             | 4018754000357 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124.****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

**Opis techniczny**

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| długość                                | 23 mm                           |
| rozwartość klucza                      | 10 mm                           |
| Ø po stronie napędu                    | 14,3 mm                         |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                         |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
| Rodzaj produktu                        | Klucz nasadowy                  |

