

**Garant****Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 15m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080078 15
GTIN	4062406284688
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.**
- Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.**
- Integrierter Stopp-Ball.**
- PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.**
- Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.**

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender **Signalfarbe** Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

**Lieferumfang:**

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

**Hinweis:**

Passende Sicherheitskupplungen siehen Nr. 080270 – 080272.

**Technische Beschreibung**

Farbe Gehäuse	blau
Aufrollautomatik SCS	ja

nutzbare Schlauchlänge	15 m
Material Gehäuse	Kunststoff
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauch Innen-Ø	9,5 mm
Farbe Schlauch	orange
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Ausgang	3/8 Zoll
Schlauch Außen-Ø	13,5 mm
Gehäuse Breite	490 mm
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Tiefe	190 mm
geeignet für	Druckluft
Produktart	Schlauchaufroller

---

## Zubehör

Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 12	080081 12
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 14	080081 14
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 15	080081 15
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 2	080081 2
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 5	080081 5
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 8	080081 8
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss-Außengewinde 1/2 Zoll	080270 1/2
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll	080270 1/4
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss-Außengewinde 3/8 Zoll	080270 3/8
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll	080271 1/2

SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss- Innengewinde 1/4 Zoll	080271 1/4
SicherheitskupplungInnengewinde Anschluss- Innengewinde 3/8 Zoll	080271 3/8
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm	080272 11
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 13 mm	080272 13
SicherheitskupplungSchlauchanschluss Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 8 mm	080272 8