

## Datenblatt



### Vorteilspack Abstechplatte neutral 30 Stück HB9140

#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2719 6      |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

#### Technische Beschreibung

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Stückzahl                 | 30                                    |
| Schneidstoff              | HM                                    |
| Stechbreite w             | 6 mm                                  |
| Schliff/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten                    |
| Inhalt                    | 273505 6                              |
| Sorte                     | HB9140                                |
| Hauptanwendung            | M                                     |
| Produktart                | Wendeschneidplatte<br>zum Stechdrehen |

#### Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 200 m/min      | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 180 m/min      | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 160 m/min      | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 140 m/min      | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 110 m/min      | P        |
| GG(G)                          | bedingt geeignet | 80 m/min       | K        |

## Datenblatt

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| kontinuierlich           | geeignet |
| unregelmäßig             | geeignet |
| unterbrochen             | geeignet |
| nass maximal             | geeignet |
| <b>Passende Produkte</b> |          |

No Shop URL available for: GG2719 6