



## Komplet 4 × klešče za snemanje izolacije STRIPAX®



### Podatki za naročanje

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Številka za naročanje | GG6019 10 |
| GTIN                  |           |
| Razred artikla        | GGN       |

### Opis

#### Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejitlom za nastavljanje dolžine snete izolacije in z rezilom za rezanje žice.

Zgornji **del ročaja je snemljiv**, zaradi česar je mogoče prilagoditi velikost ročajev glede na velikost roke (od vel. 6UL). **Možnost delnega snemanja izolacije.**

#### Obseg dobave:

4 × avtomatske klešče za snemanje izolacije art. 728645 vel. 10.

#### Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728710.

### Tehnični opis

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Oznaka proizvajalca | Stripax                   |
| celotna dolžina     | 190 mm                    |
| za presek vodnika   | 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Vrsta izdelka       | Rezalne klešče            |

USP1

4 × kleščice za snemanje  
izolacije STRIPAX®

---

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6019 10

---