



Paquete económico de linterna de bolígrafo LED con batería



Datos de pedido

Número de pedido	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, resistente y recargable. **El circuito de 2 etapas con función de amplificación** adicional proporciona **una salida de luz excelente** para todas las aplicaciones. El foco monomanual permite una regulación rápida y sencilla del cono de luz.

- **Control de carga y descarga mediante LED de color en el interruptor.**
- **Tiempo de funcionamiento prolongado con salida de luz constante.**
- **Toma de carga USB-C.**
- **Protección contra rodadura.**
- **Con cabezal enfocable.**

Característica:

Contenido de 5 unidades

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cable de carga USB-C y batería. Con un práctico clip de bolsillo.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en los n.º 081365

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Bombilla	Lámpara LED
Corriente de alumbrado nivel 2	50 lm
Duración de la iluminación nivel 2	3 h
Tensión de batería	3,7 V
Longitud total	154 - 161 mm
Ø del cabezal	18 mm
Capacidad de la batería	0,6 Ah
Función de linterna	Fokus
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Peso	41 g
Batería intercambiable	sí
Duración ilumin.	1 h
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado Boost	250 lm
Aumento de la duración de la iluminación	30 s
Cantidad de baterías contenidas	5
Corriente de alumbrado	150 lm
Valor CRI	>80
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Linterna de bolígrafo LED, con batería Tipo 160	081361 160
Batería de recambio 10840	081365 10840