

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, Ø drške / ukupna duljina L: 60/808****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265076 60/808
GTIN	4069515037518
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:****S modularnim sučeljem, pogodno za sustave drugih proizvođača (npr. Iscar).****Dio isporuke:**

Adapter za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi}$
 L_3 rezne glave. Korisna duljina = ukupna duljina L minus duljina stezanja (preporučeno = $3 \times D$).
Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Ukupna duljina L	808 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	10 mm
preporučena duljina stezanja	180 mm
područje koje se ne može pritezati S	309 mm
Ø drške	60 mm
Izvedba	Čelik
Broj rashladnih kanala	1
Priključni navoj	G3/4
Serijska	Master Mute

List s podacima

Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265076-60/808>