

Garant

SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 120404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2832 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
število kosov	50
Vsebina	260748 HB7035-2
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2832 120404