

Garant

Vorteilspack RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2145 HART
GTIN	4069515046664
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

GARANT Kopier- und Planfräser Nr. 212105 - 212140.

Inhalt:

50 x 212245 HART

Hinweis:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMW 12T3 MOTN
Typ	HART
Schneidstoff	HM
Inhalt	50 St.
Beschichtungstechnologie	CVD

Sorte	HB7505
Vorschub f_z pro Zahn	0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	125 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	155 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	140 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	110 m/min	H
GG(G)	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2145 HART