

Garant**Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 10-19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG6043 10-19
GTIN	4069515050746
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Tartalom:

5 darab „4 in 1” egyenes négyes racsnis csillagkulcs, 614847 10-19 sz.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₃	17 mm
Maximális gyűrű Ø D2	35 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás ₄	19 mm
Maximális gyűrű Ø D1	26 mm

Adatlap

Maximális gyűrűmagasság h_1	15 mm
Maximális gyűrűmagasság h_2	20 mm
Kulcsnyílás $_1$	10 mm
Kulcsnyílás $_2$	13 mm
Teljes hossz L	210 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs
USP1	5 darab „4 in 1” egyenes négyes racsnis csillagkulcs, 72 fog, irányváltós, kulcsnyílás 10 / 13 / 17 / 19 mm

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6043 10-19