



## Industriekupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 3/8Zoll



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 080230 3/8    |
| GTIN          | 4062406403195 |
| Artikelklasse | 02A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), **NW 7,8**. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.

Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

#### Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

### Technische Beschreibung

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Werkstoff               | Messing    |
| maximaler Betriebsdruck | 35 bar     |
| Durchflusswert          | 2000 l/min |
| Anschluss-Außengewinde  | 3/8 Zoll   |
| Produktart              | Kupplung   |

