

Garant**RDHX 12T3 MOTN kedvezményes csomagban, HB7515, 50 darab**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Alkalmazható:

212145 - 212160 sz. GARANT másoló- és síkmaró

Tartalma:

50 x 212273 ST1400

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.**

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	RDHX 12T3 MOTN
Szerszámanyag	Keményfém
Típus	ST1400
Tartalom	50 db
Típus	HB7515
Előtolás f_z / fog	0,22 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	430 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	330 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	270 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	210 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	230 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2147 ST1400