Datenblatt

Garant

Einstechplatte Vollradius, HU9310, Stechbreite w: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	275048 3
GTIN	4062406378806
Artikelklasse	21H

Beschreibung

Verwendung:
Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.
Passend für:
Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2	0,1 mm/U
Schneidstoff	HM
Stechbreite w	3 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		