

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 120412****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2947 120412
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	8
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	251226 HB7120-1
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2947 120412