

**Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	626030 8
GTIN	7610733087570
Clase de artículo	63D

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descripción técnica

Superficie	cromado
Longitud de los lados	120×40 mm
Hexágono	8 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------