

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 120408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3512 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Obsah	260160 HB7140-2

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3512 120408