

Garant**Plăcuță amovibilă CCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Toleranță	M
Număr de bucăți	50
Cuprins	260150 HB7140-2
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3512 09T304