



Voordeelverpakking vloeiboor standaard (met kraag)Inox, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG0752 M8
GTIN	4069515042789
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen, **als nr. 080752**.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964, ER-spansleutels nr. 309680, HOLEX roltappen nr. 139130 of nr. 139180 en houder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	2300 min ⁻¹
Materiaaldikte	0,7 - 1 mm
Kerngat-Ø	7,4 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,5 kW

Gegevensblad

Schacht-Ø	8 mm
Inhoud	5" st.
Producttype	Vloeiboren

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG0752 M8