



Wężę poliuretanowe z osnową, niebieskie, Długość 25 m, Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna): 13mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080221 13
GTIN	7391390300461
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy. Bardzo duża odporność na oleje, rozpuszczalniki i rozpuszczalniki na bazie niewodnej. Ciśnienie robocze 16 barów. Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od -15°C do 60°C.

Opis techniczny

Ø zewnętrzna węża	18 mm
materiał	wąż poliuretanowy w oplocie tekstylnym
długość węża	25 m
Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna)	13 mm
kolor	niebieski
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Atrybut nazwy produktu	Długość 25 m
Rodzaj produktu	Wąż

