

Garant GRIDLINE

Piètement en retrait avec réglage en hauteur manuel, Hauteur du piétement: 800mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 927042 800 |
| GTIN | 4062406107864 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisément et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les piétements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. Les piétements en retrait ne peuvent pas être convertis en pieds mobiles. Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Plage de réglage en hauteur | 800 - 950 mm |
| Pour profondeur de plan | 750 mm |
| Profondeur | 475 mm |
| Largeur | 50 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Piètement |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Piètement en retrait Hauteur du piétement 800 mm | 927040 800 |
| Manuelle Höhenverstellung Réglage de la hauteur 150 mm | 927080 150 |
| Compensation de hauteur pour réglage en hauteur manuel Type M10 | 927091 M10 |