

**Očkoploché klúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 17****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG6037 17
GTIN	4069515050647
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová ocel', chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks očkoplochého klúča č. 613950 17.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška rozovretia h1	8 mm
Dĺžka klúča L	210 mm
Rozmer cez steny	17 mm

Technický list

maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	13 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 7738
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks očkoplochých kľúčov

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6037 17