

## Scheda tecnica

STAHLWILLE®

### Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 7/32 pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631105 7/32
GTIN	4018754001507
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Apertura	5,56 mm
Ø Lato uscita	8,6 mm
Lunghezza	23 mm
Apertura	7/32 pollici
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto	Bussola

## Scheda tecnica