

Garant GRIDLINE

**Tietokonepääte, Tyyppi: DE****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 948111 DE     |
| GTIN         | 4062406073664 |
| Tuoteluokka  | 9GS           |

**Kuvaus****Malli:**

**Monitorikaappi, jossa on tuuletin**, enintään 19 tuuman putkinäytöille. Lukittava saranaovi, joissa polykarbonaattiruutu.

**Näppäimistö** lukkiutuu pääteasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, käsituki bambua ja vedonpoistaja.

**Tietokonekaappi, tuuletin** ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapeliä läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

**Toiminto:**

IP41: Suojaus kohtisuoraan tulevalta vedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinteästi asennettuun **sähkövarustukseen** kuuluu jatkopistorasia (6-osainen, 250 V / 16 A virtakytkimellä), liitäntäjohto 1,2 m.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien ja laatikon etulevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

**Tietokoneasema sopii yhteen GridLine-kaappien syvyys 20G nro 940001 – 940217, 940801 – 940907 kanssa ja voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

## Tekninen kuvaus

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Näyttölokeroon hyötykorkeus                                                      | 570 mm                           |
| Suurin näytön koko                                                               | 19 tuuma                         |
| Näyttölokeroon hyötysyvyys                                                       | 458 mm                           |
| Paino                                                                            | 77 kg                            |
| Tietokonelokeron hyötysyvyys                                                     | 470 mm                           |
| Tietokonelokeron hyötykorkeus                                                    | 845 mm                           |
| Syvyys                                                                           | 500 mm                           |
| Leveys                                                                           | 750 mm                           |
| Tarkistusikkunan korkeus                                                         | 532 mm                           |
| Korkeus                                                                          | 2000 mm                          |
| Tietokonelokeron hyötyleveys                                                     | 700 mm                           |
| Näyttölokeroon hyötyleveys                                                       | 690 mm                           |
| Syvyys G                                                                         | 20                               |
| Tarkistusikkunan leveys                                                          | 552 mm                           |
| Leveys G                                                                         | 30                               |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut<br>enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg                           |
| IP-suojausluokka                                                                 | IP 41                            |
| Energiansyöttö                                                                   | Verkkokäyttöinen                 |
| Virtakytkin                                                                      | kyllä                            |
| Pistoketyyppi, tulo                                                              | F                                |
| Nimellisjännite                                                                  | 250 V                            |
| Materiaalin paksuus                                                              | 0,9 mm                           |
| Oven avautumiskulma                                                              | 250 astetta                      |
| Nastasynterilukko                                                                | modulaarinen lisäkappale         |
| Värivalikoima                                                                    | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |

Tuotetyyppi

Tietokonetyöpiste

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/948111-DE>